


Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable y auto-reverse, 2,5L



Referencia: HI302N-2

Medidor general

Fuente de alimentación	110/115 VAC, 50/60 Hz
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm
Peso	1.4 kg
Información sobre pedidos	El mini agitador magnético HI302N se suministra con una barra de micro agitación (1) e instrucciones.

Agitadores magnéticos

Capacidad máxima de agitación	2.5 litros (0.66 galones)
Velocidad mínima	100 rpm
Velocidad máxima	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Acero inoxidable AISI 316
Auto reversa	De 30 segundos a 3 minutos.