

Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L





Referencia: -

Medidor general

Fuente de alimentación 110/115 VAC, 50/60 Hz

Ambiente 0 a 50 $^{\circ}$ C (32 a 122 $^{\circ}$

F); RH max 95%

Dimensiones 180 x 180 x 70 mm

Peso 1.4 kg

Información sobre

pedidos

El mini agitador magnético HI300N se suministra con una barra de micro agitación (1) e

instrucciones.

Agitadores magnéticos

Capacidad máxima de

agitación

2.5 litros (0.66 galones)

Velocidad mínima 100 rpm Velocidad máxima 1000 rpm

Categoría de instalación II

Material de la cubierta Acero inoxidable AISI

316