

## CHECKTEMP DIP Termómetro de bolsillo con sonda de lastre 3 m cable, IP65



El termómetro digital Checktemp Dip - HI98539 es un termómetro de alta precisión conectado a una sonda con lastre de acero inoxidable mediante un cable flexible de 3 m.

La sonda incorpora un sensor de termistor NTC, que proporciona una medición de temperatura extremadamente precisa que puede satisfacer sus requisitos de HACCP.

- CAL Check <sup>TM</sup>
- Lectura de ° C / ° F seleccionable
- Sonda de acero inoxidable AISI 316

El medidor de temperatura HI98539 (Checktemp Dip) se suministra con sonda con lastre de acero inoxidable con cable de silicona de 3 m , baterías e instrucciones.

Referencia: -

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango                     | -20.0 a 80.0 ° C                                                                                                                            |
| Resolución                | 0.1 ° C                                                                                                                                     |
| Precisión                 | ± 0.3 ° C                                                                                                                                   |
| Sonda                     | sonda de acero inoxidable lastrada con cable de silicona de 3 m ; 97.3 x diámetro 3.5 mm                                                    |
| Duración de la batería    | 3 pilas AAA de 1,5 V / aproximadamente 2 años de uso                                                                                        |
| Apagado automático        | después de diez minutos de no uso                                                                                                           |
| Condiciones ambientales   | -30 a 50 ° C; HR max 95%; IP65                                                                                                              |
| Dimensiones               | 107 x 59 x 17 mm                                                                                                                            |
| Peso                      | 109 g                                                                                                                                       |
| Información sobre pedidos | HI98539 (Checktemp Dip) se suministra con sonda con lastre de acero inoxidable, cable de silicona de 3 m (9.9 '), baterías e instrucciones. |