

Conductímetro portátil (0,0 microS/ cm a 199,9 mS/ cm) impermeable, compensación manual temp



ARTÍCULO DESCATALOGADO.

Te puede interesar: **CONDUCTÍMETRO HANNA HI98192**

Referencia: -

Rango EC

0.0 a 199.9 μ S / cm; 0 a 1999 μ S / cm; 0.00 a 19.99 mS / cm; 0.0 a 199.9 mS / cm

Resolución de la CE

0.1 μ S / cm; 1 μ S / cm; 0,01 mS / cm; 0.1 mS / cm

Precisión de la CE

$\pm 1\%$ FS (excluyendo error de sonda)

Calibración CE

manual, un punto a través de la perilla de la CE

Compensación de temperatura

manual de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con $\pm 2\%$ / ° C

Electrodo / Sonda

Sonda de conductividad HI76301D con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3 ') (incluido)

Tipo de batería / Vida útil	9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%
Dimensiones	145 x 80 x 36 mm
Peso	230 g
Información sobre pedidos	HI8633 se suministra con sonda de conductividad HI76301D, sobres de solución de calibración de 12880 μ S / cm HI70030 (5), batería, instrucciones y estuche de transporte resistente.