

## Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico



Es un electrodo amplificado de ORP con batería interna, con cuerpo de PEI, sensor de platino, electrolito gel y unión fibra. Indicado para usos generales e industriales.

- Presión máxima 3 bar
- Rango temperatura recomendado -5 a 80°C
- Conector BNC y 5 m de cable

Referencia: -

Cuerpo PEI

Unión Tela

Electrolito gel

TIPO DE PIN Platino

Temperatura 5 a 80 °C

Presión Max 3 bar (43.5 psi)

Conector BNC

Cable 5 m