

Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC



Es un electrodo amplificado de ORP con batería interna, con cuerpo de PEI, sensor de platino, electrolito gel y unión fibra. Indicado para usos generales e industriales.

- Presión máxima 3 bar
- Rango temperatura recomendado -5 a 80°C
- Conector BNC y 5 m de cable

Referencia: -

Cuerpo	PEI
Unión	Tela
Electrolito	gel

TIPO DE PIN	Platino
-------------	---------

Temperatura	5 a 80 °C
-------------	-----------

Presión Max	3 bar (43.5 psi)
-------------	------------------

Conector	BNC
----------	-----

Cable	5 m
-------	-----