

## Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, 5m, conector BNC



Electrodo amplificado de pH diseñado para altas temperaturas con cuerpo de vidrio y pila recargable.

- Vidrio tipo HT
- Union PTFE.
- Rango de temperatura: 0-100°C
- Presion máxima: 3 bar
- Conector BNC
- 5 mts.de cable

Referencia: -

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Unión/ caudal                      | PTFE             |
| Tipo de unión / velocidad de flujo | PTFE             |
| Tipo de electrolito                | Polímero         |
| Cuerpo material                    | Vidrio           |
| Tipo de vidrio                     | HT (0 a 100 ° C) |
| Pin a juego                        | No               |
| Max. Presión                       | 3 bar (43.5 psi) |
| Longitud total                     | 148.5mm          |
| Sensor de temperatura              | No               |
| Cable                              | 5m               |
| tipo de conector                   | BNC              |
| Tipo de batería / Vida útil        | Reemplazable     |
| Amplificador                       | Sí               |