

Electrodo pH/ Temp para HI98162, cuerpo de PVDF para alimentos líquidos



Es un electrodo preamplificado de pH y sensor de temperatura ideal para industria alimentaria con punta esférica 7.5mm, especialmente indicado para usos generales en industria alimentaria y leche.

Conector Quick Connect DIN.

- Cuerpo de PVDF
- Electrolito KCl 3,5M. Rellenable
- Unión de cerámica 15-20 µl/h

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo.

Referencia: -

Distancia	pH: 0 a 13
Referencia	doble, Ag / AgCl
Unión	ceramica sola
Electrólito	KCl 3.5M
Max. Presión	0.1 bar
Forma de la punta	Esferico (dia: 7.5mm)
Amplificador	sí
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 80 ° C
Sensor de temperatura	sí
Longitud del cable	1m
Cable	coaxial
Conexión	Conexión rápida DIN
Aplicaciones	Leche (HI98162)

Foodcare pH /
Temperature Meter para
leche)