

Electrodo pH/ Temp para HI98165, cuerpo acero inoxidable de penetración



Referencia: -

Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Referencia	simple
Cruce / caudal	abierto
Electrólito	viscoleno
Distancia	pH: 0 a 12
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	cónico
Diámetro	8 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	150mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 50 ° C
Sensor de temperatura	sí
Amplificador	sí
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	Conexión quickDIN