

## Fotómetro portátil Peróxidos para aceites y grasas (0,0 a 25,0 meq O<sub>2</sub>/ Kg)



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

El fotómetro portátil HI83730 para la determinación del valor de peróxido para aceites y grasas combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil. Un usuario puede determinar con precisión el valor de peróxido dentro de un rango de 0,0 a 25,0 meq de O<sub>2</sub> / kg usando los reactivos listos para usar HI83730-20.

- Temporizador incorporado
- Apagado automático
- Reactivo incluido

El modelo HI83730-02 se suministra con reactivos para 10 tests, jeringas de 1 ml (4), tijeras, paño de limpieza de cubetas, pilas, adaptador, manual de instrucciones y una maleta rígida.

Referencia: -

### Especificaciones de absorbancia

Fuente de luz

Detector de luz

### Especificaciones generales

Rango

Resolución

Precisión a 25 ° C

Método

Fuente de alimentación

Entorno

Peso

Dimensiones

**Información sobre pedidos**

Garantía