

Fotómetro portátil Peróxidos para aceites y grasas (0,0 a 25,0 meq O₂/ Kg)



El fotómetro portátil HI83730 para la determinación del valor de peróxido para aceites y grasas combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil. Un usuario puede determinar con precisión el valor de peróxido dentro de un rango de 0,0 a 25,0 meq de O₂ / kg usando los reactivos listos para usar HI83730-20.

- Temporizador incorporado
- Apagado automático
- Reactivo incluido

El modelo HI83730-02 se suministra con reactivos para 10 tests, jeringas de 1 ml (4), tijeras, paño de limpieza de cubetas, pilas, adaptador, manual de instrucciones y una maleta rígida.

Referencia: -

Especificaciones de absorbancia
Fuente de luz
Detector de luz
Especificaciones generales
Rango
Resolución

Precisión a 25 ° C

Método

Fuente de alimentación

Entorno

Peso

Dimensiones

Información sobre pedidos

Garantía