

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83305



El kit de patrones calibración "CAL CHECK HI83305-11 proporciona una solución simple para verificar el fotómetro de torre de refrigeración y calderas HI83305. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 575nm, 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

**Paquete** Normas selladas: 0 nm, 420 nm, 466nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm

**Cantidad** 1 juego