

## Miniagitador magnético blanco con regulador de vel



Miniagitador magnético compacto y fácil de manejar, y requiere muy poco espacio.

- Diseño ligero
- Mecanismo speedafe™
- Control de velocidad ajustable

Referencia: -

<b>Capacidad máxima de agitación</b>	1 litro
<b>Min. Rango de velocidad</b>	100 rpm
<b>Max. Rango de velocidad</b>	1000 rpm
<b>Categoría de instalación</b>	II
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Ambiente</b>	0 a 50 ° C, RH máx. 95% sin condensación
<b>Fuente de alimentación</b>	220/240 VAC,
<b>Dimensiones</b>	137 mm (diámetro) x 51 mm (h)
<b>Peso</b>	640 g
<b>Información sobre pedidos</b>	Se suministra con micro barra de agitación (1) e instrucciones.