

Minicontrolador de nivel tres puntos



Referencia: -

Transmisión	max 100 m
Conexión Eléctrica	HI 7164 Bajo el conector CAL (no incluido)
Ajuste de nivel	Alto, bajo y sobrecargado
Indicador de nivel	Alto, bajo y sobrecargado
Barras sensoras	4, no incluido (HI 731324 paquete de cinco)
Transmisor	HI 7874 (no incluido)
Contacto de salida	2 relés (2A/250V, 30 VCC)
Generador de energía	modelos "/ 115": 110/115 VAC $\pm$ 10%; modelos 50/60Hz "/ 220": 220/240 VAC $\pm$ 10% 50/60Hz;
Condiciones Ambientales	0 a 50° C, humedad relativa máxima del 85% sin

Dimensiones	condensación 79 x 49 x 95 mm
-------------	---------------------------------

Peso	250 g
------	-------