

Sonda de temperatura, Pt100 de penetración, usos generales



Sonda de temperatura, Pt100 de penetración para usos generales.

- Rango: -30 a 350°C
- Tiempo de respuesta: 30 segundos
- 1 m de cable
- Dimensiones: 100mm largo X 3mm diámetro
- Material de la sonda: Acero inoxidable AISI 316

Aplicaciones recomendadas; Productos líquidos, semisólidos.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	30 segundos
Longitud de la sonda	205 mm
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Pt100
RaNGO	-30 a 350 ° C
Precisión de la sonda	$\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 3\%$ de la lectura
Mango de la sonda	Carilon®
Error de intercambio	$\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$
Diámetro	3 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	Productos líquidos, semisólidos.