

## Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo



Calentador de tubos fácil de usar construido con materiales duraderos. El bloque de aluminio incorpora una capacidad de 25 viales y un pozo para una sonda de temperatura de referencia. Su interfaz de usuario bien marcada proporciona un funcionamiento intuitivo, equipado con dos flechas para configurar el temporizador incorporado y un botón de temperatura con dos o tres configuraciones de temperatura predefinidas según modelo: 105 °C, 150 °C y 170 °C y también con configuración usuario. Las características adicionales incluyen luces indicadoras de estado, un fusible térmico para evitar el sobrecalentamiento y una pantalla LCD continua.

- Temperatura hasta 170°C (método rápido DQO-15min- modelo HI839800)
- Alertas de baja y alta temperatura
- Tiempo y temperatura programable
- Luces indicadoras de estado
- Pantalla de seguridad INCLUIDA

**Rango temperatura HI839150:** desde 20 °C hasta 160 °C.

**Rango temperatura HI839800:** desde 30 °C hasta 170 °C.

Referencia: -