

## Transmisor CE , salida 4-20/0-20 mA



Referencia: -

## EC / TDS

### Rango EC

HI8936A y AL: 0.0 a  
199.9 mS / cm  
HI8936B y BL: 0.00 a  
19.99 mS / cm  
  
HI8936C & CL: 0 a 1999  
μS / cm  
  
HI8936D y DL: 0.0 a  
199.9 μS / cm

### Resolución de la CE

HI8936A y AL: 0.1 mS /  
cm  
HI8936B y BL: 0.01 mS  
/ cm  
HI8936C & CL: 1 μS /  
cm  
HI8936D y DL: 0.1 μS /  
cm

### Precisión de la CE

± 2% fs (excluyendo  
error de sonda)


### Calibración EC

Manual, dos puntos,  
con compensadores de  
offset y pendiente.

Compensación de  
temperatura EC / TDS

fijo o automático de 0 a  
50 ° C (32 a 122 ° F)  
con  $\pm$  = 2% / ° C

Medidor general



Sonda EC / TDS

HI7635 para  
aplicaciones en línea  
(no incluidas)

Medidor de control de proceso

Salida de grabadora

4-20 mA, no aislado,  
máximo 500 Ohm

Fuente de alimentación

sin LCD: 12-30  
VDC; con LCD: 17-36  
VDC

Ambiente

0 a 50 ° C (32 a 122 °  
F); RH max 95% sin  
condensación

Clasificación del IP

IP65

Dimensiones

165 x 110 x 71 mm

Peso

1 kg

Información sobre pedidos

Todos los modelos  
HI8936 se suministran  
completos con  
instrucciones.