

Transmisor pH/CE



Referencia: -

pH

rango de pH

0 a 14 pH

Precisión de pH (@ 25°C / 77°F) $\pm 0.5\%$ fs pH

calibración de pH

Manual, 2 puntos, a través de trimmers: pH: compensadores de compensación y pendiente

EC / TDS

Rango EC

0 a 10 mS / cm

Precisión de la CE

$\pm 2\%$ fs CE

Calibración EC

Manual, 2 puntos, a través de trimmers: EC: 0 y 5 mS / cm trimmers

Compensación de temperatura EC / TDS

automática, de 0 a 60 ° C (32 a 132 ° F) con $\pm 2\%$ / ° C



Medidor general

electrodo de pH

Electrodo de pH HI1001 (sugerido, no incluido), pin de ajuste HI1283 (no incluido)

Sonda EC / TDS

HI3001 (no incluido) con constante celular 2.1

Medidor de control de proceso

Fuente de alimentación	12-24 VDC
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación
Clasificación del IP	IP54
Dimensiones	160 x 105 x 31 mm
Peso	280 g
Información sobre pedidos	Todos los modelos HI98143 se suministran con instrucciones.