

Turbidímetro sobremesa luz infrarroja, salida USB



El HI88713 es un medidor de turbidez de sobremesa de alta precisión. El medidor se suministra con los patrones primarios de turbidez AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración y la verificación del rendimiento del fotómetro. El turbidímetro HI88713 cumple los requisitos del método ISO 7027 para mediciones de turbidez.

- Este turbidímetro cumple el RD3/2023 de aguas de consumo.
- Modos de turbidez ratio y non ratio
- USB para transferencia de datos
- Cumple con la ISO 17381:2012
- Certificado - Real Decreto

El turbidímetro HI88713 se suministra con 6 cubetas con tapa, Kit de patrones de calibración, aceite de silicona, paño limpieza cubetas, adaptador de potencia e instrucciones.

Referencia: -

Especificaciones de turbidez
Rango de FNU
Resolución FNU
Precisión FNU
Rango FAU
Resolución FAU

Precisión FAU
Rango de modo NON RATIO
Resolución de modo NON RATIO
Precisión del modo NON RATIO
Rango del modo RATIO
Resolución del modo RATIO
Precisión del modo RATIO
Selección de rango
Repetibilidad
Luz extraviada
Detector de luz
Método
Modo de medición
Estándares de turbidez
Calibración
Especificaciones generales
Fuente de luz

	R L E
Pantalla	L C
Memoria de registro	2 0 0 r e g i s t r o s
Conectividad	U S B
Ambiente	0 a 5 0 ° C , H R
Fuente de alimentación	A d a p t a d o r d e 1 2 V
Dimensiones	2 3 0

	x 2 0 0 x 1 4 5
Peso	2 . 5 k g
Información sobre pedidos	H I 8 8 7 1 3 s e s u