

## Electrodo ORP platino, plástico, electrolito gel,



Electrodo de ORP /REDOX de platino y cuerpo de plástico.

- Electrolito gel
- Unión de tela microporosa
- Conector BNC
- 2m de cable

\*No aconsejable para aplicación en electrólisis salina

Referencia: -

Rango	ORP: +/- 2000mV
Tipo de unión / velocidad de flujo	fibra
Tipo de electrolito	gel
Cuerpo material	PEI
Punta / Forma	pin de platino
Max. Presión	3.0 bar
Rango de Temperatura	0 a 80 ° C - GP
Longitud total	122mm
Sensor de temperatura	no
Diámetro externo	12 mm
Cable	coaxial; 2 m
tipo de conector	BNC multi-pin
Amplificador	no