

## Termómetro de bolsillo con sonda plegable Color : Blanco



HI151 Checktemp 4 es un termómetro compacto de alta precisión a bajo coste. Diseñado en formato plegable resulta cómodo y resistente de transportar y limpiar.

- Alta precisión  $\pm 0.2$  °C
- Forma ergonómica y sonda plegable
- Impermeable IP67, lavable
- Función Cal Check integrada, verificación automática a 0.0 °C

Cumple con la norma UNE-ISO17381:2012

Disponible en seis colores que siguen la codificación internacional de colores para evitar contaminaciones cruzadas y cumplir con los requerimiento del APPCC.

**Se suministran con** baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones.

Referencia: HI151

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango             | -50.0 a 300 °C                                                                                                                                    |
| Resolución        | 0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1 °C (200 a 300 °C)                                                                                                    |
| Exactitud (@25°C) | $\pm 0.4$ °C (-50.0 a -30.0 °C)<br>$\pm 0.2$ °C (-30.0 a 170.0 °C)<br>$\pm 0.4$ °C (170.0 a 199.9 °C)<br>$\pm 1$ °C $\pm 1$ dígito (200 a 300 °C) |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calibración</b>              | calibrado de fábrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Apagado automático</b>       | configuraciones de ahorro de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo de batería/Vida</b>     | CR2032 3V x 2 uds. / aprox. 4000 horas de uso                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ambiente</b>                 | -30.0 a 50.0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protección</b>               | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensiones</b>              | 165 x 45 x 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                     | 85 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Información para pedidos</b> | <p>todos los Checktemp 4 HI151 se suministran con pilas, certificado de calidad y manual de instrucciones</p> <p>HI151 (blanco/lácteos)<br/>HI151-1 (rojo/carne cruda)<br/>HI151-2 (azul/pescado crudo)<br/>HI151-3 (amarillo/carne cocinada)<br/>HI151-4 (verde/frutas y ensaladas)<br/>HI151-5 (marrón/vegetales)</p> |