

Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m



Electrodo de pH para usos generales en laboratorio: de cuerpo de vidrio, relleno de gel, punta cónica.

- Sensor de temperatura incorporado (Modelo HI11103)
- Relleno de gel
- Conector rosca S7
- Cable de 1 metro

Referencia: -

Cuerpo

vidrio

Tipo membrana

esfera

Vidrio membrana (*)

LT

Diafragma o unión

cerámico

Referencia

doble

Electrolito

sólido

Sensor temperatura

Todos los electrodos con conector Edge, Q DIN y disponen de sensor de temperatura integrado. Para los BNC y Rosca S7, se recomienda la sonda de temperatura inox. HI7662

(*) Vidrio más adecuado según temperatura habitual de trabajo: LT medias y bajas, GP ambiente, HT medias y altas.