

## Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos 0,00 a 3,50 mg/L



El fotómetro portátil de Detergentes Aniónicos HI97769 combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil. Un usuario puede determinar con precisión la concentración de tensioactivos aniónicos como SDBS dentro de un rango de 0.00 a 3.50 mg / L (ppm) usando los reactivos HI95769-01.

- Se suministra completo, con reactivos de detergentes aniónicos
- Validación y calibración CAL Check™
- Apagado automático
- Temporizador de la medida

Todos los modelos de fotómetro se suministran con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 40 test, pilas e instrucciones.

**El modelo HI97769C**, se suministra además, con kit de patrones de calibración certificados HI97769-11, 3 pipetas, paño limpieza cubetas, tijeras y maletín de transporte.

Referencia: -

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Detergentes anionicos

|                              |
|------------------------------|
| Especificaciones adicionales |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
| Información del envío        |
|                              |
| Reactivos y Standares        |
|                              |