

Portasondas para sonda de turbidez HI7660



Portasondas de inmersión para la sonda de turbidez HI7660 diseñada para su uso con los controladores de procesos universales HI510 o HI520.

Este adaptador fabricado en PVC permite utilizar las sondas digitales en aplicaciones en las que es necesario sumergirlas a una cierta profundidad en el líquido de medición.

Se utiliza fijando el adaptador a la sonda y a un tubo de extensión de PVC (no incluido), que se pega directamente o mediante un manguito.

Referencia: -